

**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	633918 12
GTIN	4062406230753
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole a bocca poligonale.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 14 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635720

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635420 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636220

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635090

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Campo apertura bussola poligonale	8-22 mm
Numero pezzi	19
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS

Lunghezza	357 mm
Larghezza	174 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635420 75
Box modulare Modello 3	630323 3
Inserto in espanso rigido Per assortimento 633918	630324 633918
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636220 3/8
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635720 200
Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635090 3/8