



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 26 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 634318 6 |
| GTIN | 4062406230760 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole con bocca esagonale n. art. 637220.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 12 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. simili a n. art. 637329 Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637620 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635720

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635420 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636220

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635090

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------|
| Campo apertura bussola esagonale | 8-19 mm |
|----------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Profilo di manovra | Giravite esagonale |
| Profilo di manovra | Bussola con bocca esagonale |
| Numero pezzi | 26 |
| Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici |
| Campo apertura chiave esagonale | 3-10 mm |
| Dimensione apertura | metrica |
| Imballaggio | Astuccio di plastica ABS |
| Lunghezza | 357 mm |
| Larghezza | 174 mm |
| Altezza | 47 mm |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm | 637329 16 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm | 637620 8 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm | 637620 10 |
| Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm | 635420 75 |
| Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm | 635720 200 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm | 637620 4 |
| Box modulare Modello 3 | 630323 3 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm | 637620 5 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm | 637620 3 |
| Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8 | 636220 3/8 |
| Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 20,8 mm | 637329 20,8 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm | 637620 6 |
| Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8 | 635090 3/8 |

| | |
|---|---------------|
| Inserto in espanso rigido Per assortimento 634318 | 630324 634318 |
| Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm | 637620 7 |