



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 26 pezzi, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634318 12
GTIN	4062406230777
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole a bocca poligonale.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 12 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. simili a n. art. 637329 Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637620 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635720

Prolunghe: 2 pz. n. art. 635420 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636220

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635090

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	3-10 mm
---------------------------------	---------

Numero pezzi	26
Campo apertura bussola poligonale	8-19 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	174 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Cricchetto reversibile 3/8 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 3/8	635090 3/8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637620 4
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637620 10
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 20,8 mm	637329 20,8
Box modulare Modello 3	630323 3
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 200 mm	635720 200
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm	637329 16
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637620 7
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637620 5
Inserto in espanso rigido Per assortimento 634318	630324 634318
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm	637620 3
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635420 75
Snodo cardanico da 3/8 pollice Modello 3/8	636220 3/8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637620 8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637620 6