

**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	637718 12
GTIN	4062406230814
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole con bocca poligonale n. art. 642120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 13 pz. Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Prolunghe: n. art. 641020 Dim. 130; 255

1 Cricchetto: n. art. 640190

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Numero pezzi	16
Campo apertura bussola poligonale	10-34 mm
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	407 mm
Larghezza	227 mm
Altezza	62 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Box modulare Modello 4	630323 4
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Inserto in espanso rigido Per assortimento 637718	630324 637718