



## Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi, Numero scomparti: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	639408 10
GTIN	4062406230869
Classe articolo	62A

### Descrizione

**Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**;

**Bussole** secondo **DIN 3124**.

Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

**Uso:**

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 – M27.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Fornitura:**

Bussola

esagonale maschio: 10 pz. n. art. 643220

Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

### Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	4-19 mm
Numero pezzi	10
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Lunghezza	257 mm
Larghezza	149 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643220 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643220 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643220 6
Box modulare Modello 2	630323 2
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643220 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643220 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643220 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 17 mm	643220 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 19 mm	643220 19
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643220 7
Inserto in espanso rigido Per assortimento 639408	630324 639408
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643220 5