



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637818 6
GTIN	4062406230821
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole con bocca esagonale n. art. 642120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole: 17 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. 641320

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641020 Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640190

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Numero pezzi	23
Campo apertura bussola esagonale	10-34 mm

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura	Metrica
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	407 mm
Larghezza	227 mm
Altezza	62 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Inserto in espanso rigido Per assortimento 637818	630324 637818
Box modulare Modello 4	630323 4
Box modulare Modello 3	630323 3
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641020 75
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255