



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 12 pz., Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637668 6
GTIN	4062406230791
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M16.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 642220 Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 Prolunghe: cad. 1 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255

1 Cricchetto: n. art. 640190

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 62 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 10-24 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Dim. apertura	metrica
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonali

Campo apertura bussola esagonale	10-24 mm
Numero pezzi	12
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	407 mm
Larghezza	227 mm
Altezza	62 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642220 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642220 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642220 13
Inserto in espanso rigido Per assortimento 637668	630324 637668
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642220 10
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642220 21
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642220 22
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642220 19
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642220 16
Box modulare Modello 4	630323 4
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642220 17