



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637718 6
GTIN	4062406230807
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole con bocca esagonale n. art. 642120.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

#### Fornitura:

bussole: 13 pz. Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Prolunghe: n. art. 641020 Dim. 130; 255

1 Cricchetto: n. art. 640190

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Numero pezzi	16
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonali
Campo apertura bussola esagonale	10-34 mm

Dimensione apertura	Metrica
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	407 mm
Larghezza	227 mm
Altezza	62 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Inserto in espanso rigido Per assortimento 637718	630324 637718
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Box modulare Modello 3	630323 3
Box modulare Modello 4	630323 4
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2