



Set di chiavi a bussola lunghe con attacco quadro da 1/4 pollice 35 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630308 6
GTIN	4062406230890
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole con bocca esagonale, lunghe: 12 pz. n. art. 631415 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 631720 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029

Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150

Anello filettato passa M65x2: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 47 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 4-13 mm

Campo apertura chiave esagonale: 2,5-8 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	4-13 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Numero pezzi	35
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Campo apertura chiave esagonale	2,5-8 mm
Dim. apertura	metrica
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	357 mm
Larghezza	174 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 6 mm	631720 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 6 mm	631415 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631020 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631020 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 5 mm	631415 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631020 7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631020 9
Impugnatura a T, 1/4 pollice lunghezza complessiva 116 mm	633029 116

Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150	632840 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631020 13
Box modulare Modello 3	630323 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631020 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 5 mm	631720 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 10 mm	631415 10
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm	631720 4
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632090 1/4
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 8 mm	631720 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 5,5 mm	631415 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 13 mm	631415 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 11 mm	631415 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631020 11
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 3 mm	631720 3
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 7 mm	631415 7
Inserto in espanso rigido Per assortimento 630308	630324 630308
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631020 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 12 mm	631415 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631020 5,5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633520 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631020 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631020 8

Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632420 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 9 mm	631415 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631020 6
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 2,5 mm	631720 2,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga Apertura 8 mm	631415 8