



Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 40 A = 100, Mandrino di \varnothing d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303027 22
GTIN	4062406231064
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹). Forma A.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

\varnothing Esterno D	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Mandrino di \varnothing d ₁	22 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
\varnothing Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinanti frontali