



Avvitatori pneumatici a massa battente 3/8 pollice - 3/4 pollice, Modello: 7739



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079202 7739
GTIN	015451591304
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Robusto avvitatore a massa battente con **comoda commutazione a una mano tramite la tecnologia Side-2-Side**, alloggiamento in materiale composito isolante e robusto meccanismo a percussione a doppio martello. Distribuzione del peso equilibrata per maggiore comfort sul posto di lavoro. L'aria di scarico viene scaricata verso il basso attraverso l'impugnatura. **Potenza di serraggio regolabile in continuo.**

Campo di coppia: 68 - 414 Nm

Ø Massimo viti (8.8-12.9): M20

Numero massimo giri: 9900 min^{-1}

Portautensile con profilo di azionamento: Quadro

Dimensione portautensile: 1/2 pollici

Fabbisogno massimo d'aria: 564 l/min

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	9900 min^{-1}
Peso	1,2 kg

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Lunghezza	163 mm
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Rumorosità	92 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN	6,4 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	564 l/min
Campo di coppia	68 - 414 Nm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Denominazione originale prodotto	7739
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori