

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 11×D, Sistema / Ø Codolo: GL/16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Classe articolo	29E

Descrizione
Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing$ codolo 1/2 + spostamento centrale della testina L₃.

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: GL

Lunghezza complessiva L: 204 mm

Campo non serrabile S: 85 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 64 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

Descrizione tecnica

Campo non serrabile S	85 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	64 mm
Sistema	GL
Set di viti di montaggio	269026 1
Lunghezza complessiva L	204 mm
Testine intercambiabili adatte	264830; 264831

Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	11×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici