

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 11×D, Sistema / Ø Codolo: DM/40

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Classe articolo	29E

Descrizione
Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing$ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L₃.

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 528 mm

Campo non serrabile S: 196 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 160 mm

Set di viti di montaggio: 269026 3

Descrizione tecnica

Campo non serrabile S	196 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	160 mm
Sistema	DM
Set di viti di montaggio	269026 3
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	528 mm

Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	11×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici