

Garant
**Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 8xD, Sistema /
 Ø Codolo: DM/40**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Classe articolo	29E

Descrizione
Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing$ codolo $1/2 + H +$ spostamento centrale della testina L_3 .

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 408 mm

Campo non serrabile S: 144 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 160 mm

Set di viti di montaggio: 269026 3

Descrizione tecnica

Lunghezza di serraggio consigliata	160 mm
Campo non serrabile S	144 mm
Sistema	DM
Set di viti di montaggio	269026 3
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	408 mm

Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	8xD
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici