

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 8xD, Sistema / Ø Codolo: DM/50

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Classe articolo	29E

Descrizione
Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing$ codolo $1/2 + H +$ spostamento centrale della testina L_3 .

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Lunghezza complessiva L: 518 mm

Spostamento centrale H corpo base: 5 mm

Campo non serrabile S: 179 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 200 mm

Set di viti di montaggio: 269026 3

Descrizione tecnica

Campo non serrabile S	179 mm
Spostamento centrale H corpo base	5 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	200 mm
Sistema	DM
Set di viti di montaggio	269026 3
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Lunghezza complessiva L	518 mm
Testine intercambiabili adatte	264838; 264839
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	8×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

Accessori

Set diviti di fissaggio Modello 3	269026 3
-----------------------------------	----------