

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 8xD, Sistema / Ø Codolo: QC/25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Classe articolo	29E

Descrizione
Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing$ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L₃.

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 255 mm

Spostamento centrale H corpo base: 2,5 mm

Campo non serrabile S: 107 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 100 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

Descrizione tecnica

Spostamento centrale H corpo base	2,5 mm
Campo non serrabile S	107 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	100 mm
Sistema	QC
Set di viti di montaggio	269026 1
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Lunghezza complessiva L	255 mm
Testine intercambiabili adatte	264834; 264835
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	8×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici