

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 8xD, Sistema / Ø Codolo: QC/32

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Classe articolo	29E

Descrizione
Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 320 mm

Spostamento centrale H corpo base: 6 mm

Campo non serrabile S: 124 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 128 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

Descrizione tecnica

Spostamento centrale H corpo base	6 mm
Campo non serrabile S	124 mm
Sistema	QC
Lunghezza di serraggio consigliata	128 mm
Set di viti di montaggio	269026 1
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Lunghezza complessiva L	320 mm
Testine intercambiabili adatte	264834; 264835
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	8×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici