

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 11×D, Sistema / Ø Codolo: QC/20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Classe articolo	29E

Descrizione
Esecuzione:

Codolo rinforzato in metallo duro.

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 260 mm

Campo non serrabile S: 119 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 80 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

Descrizione tecnica

Sistema	QC
Campo non serrabile S	119 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	80 mm
Set di viti di montaggio	269026 1
Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207
Lunghezza complessiva L	260 mm
Testine intercambiabili adatte	264834; 264835
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	11×D
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici