

Garant
Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 11×D, Sistema / Ø Codolo: QC/25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Classe articolo	29E

Descrizione
Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min.} = \varnothing \text{ codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3.$

Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Lunghezza complessiva L: 330 mm

Spostamento centrale H corpo base: 2,5 mm

Campo non serrabile S: 125 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 100 mm

Set di viti di montaggio: 269026 1

Descrizione tecnica

Campo non serrabile S	125 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	100 mm
Spostamento centrale H corpo base	2,5 mm
Sistema	QC
Set di viti di montaggio	269026 1
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione	269207

Connettore per attacco del lubrorefrigerante	269208
Lunghezza complessiva L	330 mm
Testine intercambiabili adatte	264834; 264835
Serie	Master Mute
Profondità interna fino a	11xD
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici