

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: GL/11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264866, 264870 e 264874.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: GL

Punto di taglio / attacco: 16 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SDUCR

Inserto adatto: DC.. 0702..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 20 mm

Spostamento centrale L_3 : 11 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	16 mm
-------------------------	-------

Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Vite inserto	269028 38
Sistema	GL
Spostamento centrale L_3	11 mm
Punto di taglio / attacco	16 mm
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCR
Angolo di registrazione	93 grado
Inserto adatto	DC.. 0702..
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 38	269028 38
------------------------------------	-----------