

Garant**Tenditore compatto, Sporgenza A: 47mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370143 47
GTIN	4062406233136
Classe articolo	31K

Descrizione**Vantaggi:**

- **Struttura compatta, resistente allo sporco e antitrucoli.**
- **La scala dell'altezza consente di preimpostare rapidamente l'altezza di serraggio.**
- **Tassello di spinta fissato in modo sicuro. Fissaggio degli adattatori del tassello di spinta mediante inserto magnetico.**
- **Facile montaggio grazie al braccio di serraggio.**

Materiale:

Corpo e pressore in acciaio da bonifica.

Fornitura:

Tenditore compatto, tassello per larghezza 14 mm e vite M12.

Accessori speciali:

Set di tasselli di spinta n. art. 370148.

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio S	0 - 90 mm
Sporgenza A	47 mm
Lunghezza L	95 mm

Larghezza B	40 mm
Altezza H	81 mm
Coppia massima	105 Nm
Forza di serraggio massima	16 kN
Per filettatura M	M12
Tipo di prodotto	Tenditore compatto

Accessori

Supporti di sollevamento per morsa compatta Altezza H 80 mm	370146 80
Set di 3 tasselli di spinta Modello 3	370148 3