



## Filiere HSS-E, MF: 14X1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141075 14X1
GTIN	4062406233747
Classe articolo	12K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1 mm

Ø esterno: 38 mm

Altezza: 10 mm

### Descrizione tecnica

Altezza	10 mm
Ø Esterno	38 mm
Passo	1 mm
Misura del filetto	M14x1

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		