

**FLEX****Lucidatrice, Modello: PE14-118****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Classe articolo	03S

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Elettronica basata su microprocessore: preselezione continua del numero di giri, mantenimento del numero di giri costante mediante dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco contro il riavvio e monitoraggio della temperatura.**
- **Potente motore da 1400 Watt con ventilatore potente per garantire un raffreddamento ottimale.**
- **La testata ingranaggi piatta riduce la distanza dalla superficie. Ciò consente di guidare la macchina in modo sicuro in qualsiasi posizione.**
- **Carter: forma ergonomica con SoftGrip.**
- **Interruttore a gas per un avvio lento e preciso (numero di giri all'avvio al livello 1 (250 giri/min)) e arresto per ciclo continuo.**
- **Flusso dell'aria ottimizzato per raffreddare nel miglior modo possibile il motore e la trasmissione. Nessun fastidioso problema con l'aria di scarico per l'utilizzatore.**
- **Con superficie gommata per garantire un appoggio sicuro**

**Uso:**

Adatta per la lavorazione di grandi superfici orizzontali e verticali. Per i settori automotive, marittimo e aeronautico. Lucidata a un regime estremamente basso con una coppia elevata (ad es. per superfici sensibili al calore).

**Descrizione tecnica**

Denominazione originale prodotto	PE 14-1 180
Peso	2,3 kg
Potenza assorbita	1400 W
Campo del numero di giri	250 - 1380 min <sup>-1</sup>
Larghezza	117 mm
Lunghezza cavo	4 m
Portautensile	M 14
Lunghezza	405 mm
Ø Massimo utensile di lucidatura	250 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Lucidatrice