

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	20,5 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Norma	DIN 863
Frizione sensitiva	sì

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25