

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Taratura	B2
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Ø Tamburo graduato	20,5 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Norma	DIN 863
Frizione sensitiva	sì

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------