

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Taratura	B2
Ø Tamburo graduato	20,5 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Frizione sensitiva	sì

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
--	-----------