

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

**Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.****Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Taratura	B2
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	20,5 mm
Ø Stelo	6,5 mm
Norma	DIN 863
Frizione sensitiva	sì

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

### Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------