



Micrometro con piattelli di misura e mandrino non rotante, Intervallo di misurazione: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato. Esecuzione con mandrino non rotante.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Piattello	19,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B1
Ø Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm
Passo vite angolare	0,5 mm
Norma	DIN 863

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Campo di misura massima 25 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022000 25
Certificato DAkkS campo di misura massimo 100 mm	Micrometro senza asta di regolazione 022010 100