

**Garant****Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	813501 250
GTIN	4062406239008
Classe articolo	81A

**Descrizione****Esecuzione:**

Superfici di presa **parallele** e **liscie**; esecuzione cromata.

**Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. Chiave regolabile cromata. **La scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

**Uso:**

**Presa delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	250 mm
Apertura	0 - 52 mm
Lunghezza della bocca	30 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili