

**Garant**

**Frese a disco / per troncatura con codolo filettato HSS Larghezza  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / Numero taglienti Z: 50/4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Classe articolo	21P

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

Speciale per l'impiego in cavità profonde.

**Uso:**

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a  $\varnothing D = 200$  mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm

Sede filettata M	M12
Numero taglienti Z	4
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	50 mm
Insero adatto	XC.. 1113
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> per a <sub>p</sub> 2,2 mm	32 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub> per a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
Larghezza a <sub>p</sub>	1,5 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Materiale da taglio	Acciaio
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a disco