

**Garant****CC. T 09T304, Tipo: HB730-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Classe articolo	21G

## Descrizione

CC. T 09T304 HB730-1 Tipo: HB730-1  
Rompitruccioli: XUM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,8 - 2 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 35 - 230 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitruccioli	XUM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	35 - 230 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Tipo	HB730-1

Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 2 mm
Rivestimento	Nanorivestimento in PVD
Avanzamento $f$	0,15 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	UNI
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura