

**Garant****Portafiliera con compensazione assiale VDI, Ø Codolo D1: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319793 30
GTIN	4062406239848
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo VDI.

Supporto robusto, tutte le superfici funzionali temprate e rettificate. Compensazione assiale a trazione e compressione per la realizzazione di filettature esterne calibrate. Alloggiamento di filiere standard a norma DIN (esecuzione tonda).

**Vantaggi:**

- **Riduzione dei costi grazie al sistema modulare.**
- **Tutti gli inserti di ricambio sono inseribili nel portautensili.**
- **Adduzione centrale del lubrorefrigerante.**
- **Precisione costante anche con filettature lunghe.**
- **Elevata qualità della filettatura.**

**Uso:**

Applicazione di filettature esterne mediante filiere. Per l'utilizzo principalmente su torni nonché su fresatrici.

**Accessori speciali:**

Adattatore per filiere n. art. 319795.

**Descrizione tecnica**

Compensazione lineare trazione	12 mm
Lunghezza L	71 mm
Compensazione lineare pressione	4 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Dimensioni VDI	30
Ø D <sub>2</sub>	70 mm
Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Tipo di prodotto	Portafiliera

## Accessori

Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M10	319795 M10
Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M12-M14	319795 M12-M14
Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M3-M6	319795 M3-M6
Adattatore per filiereInserto di ricambio Per filettatura M7-M9	319795 M7-M9