

**Garant****Adattatore per filiere Inserto di ricambio, Per filettatura: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319795 M10
GTIN	4062406239879
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Adattatore per l'alloggiamento di filiere a norma DIN EN 22568 (esecuzione tonda).

**Per:**

Portafiliera n. art. 319790; 319793.

**Nota:**

Profondità della filettatura max. 47 mm.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza L	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Tipo di prodotto	Portafiliera

**Accessori**

Portafiliera con compensazione assiale VDI Ø Codolo D1 40 mm	319793 40
--	-----------

Portafiliera con compensazione assiale cilindrico Ø Codolo  
D1 25 mm

319790 25

Portafiliera con compensazione assiale VDI Ø Codolo D1 30  
mm

319793 30