



## Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi, Intervallo di misurazione: 800mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415188 800
GTIN	4062406239503
Classe articolo	41Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate.

**Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

**Becchi di misura molto lunghi,** calibro privo di regolazione micrometrica.

### Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	300 mm
Norma	Norma interna
Taratura	A1
Imballaggio	Custodia rigida
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Limite di errore	0,17 mm
Peso	3,5 kg
Risoluzione	0,05 mm

Risoluzione	1/20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 800 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

### Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000