

Garant

Portautensile eco forma B8 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319093 30
GTIN	4062406240745
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Descrizione tecnica

b ₂	65 mm
Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h ₆	35 mm
h ₁	20 mm
b ₁	100 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₂	29 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI