

Garant**Tela abrasiva (A), robusta e altamente flessibile, 230×280 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556790 80
GTIN	4045197807755
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. **Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata.** Grandezza fogli 230×280 mm.

Tessuto abrasivo molto robusto e altamente flessibile (resistente a olio e petrolio).

Perfettamente adatto alla geometria dell'utensile. A strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Descrizione tecnica

Grana	80
Grado di finezza	grosso
Materiale abrasivo	Corindone
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza foglio abrasivo	280 mm
Lunghezza foglio abrasivo	230 mm

Attributo del nome del prodotto	230×280 mm
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto in acciaio	556950
Supporto manuale per tela abrasiva	557600