

Garant**Prolunga, 1/4 pollice "Wobbel-Fix", Lunghezza complessiva: 50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	632519 50
GTIN	4062406241100
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.

Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.

"Alla cieca": grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato.

Norma:**DIN 3123-B 6,3****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto	Anello filettato