

Garant**Prolunga, 1/2 pollici "Wobbel-Fix", Lunghezza complessiva: 75mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	641129 75
GTIN	4062406241124
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Accoppiamento: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato. Angolo di oscillazione fino a 15° in direzione di ogni lato.

Prolunga a doppio gradino, fissabile con sicurezza grazie a una sfera di aggancio rapido.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	75 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Quadro con Wobble-Fix	con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto	Anello filettato