

**Garant**
**Mandrino portautensili con bussola in metallo duro e fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 20 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300236 20
GTIN	4062406241230
Classe articolo	31P

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Attacco Weldon con bussola di precisione in metallo duro inserita nel foro di serraggio. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.

**Vantaggi:**

- **Maggiore stabilità del mandrino.**
- **Precisione di concentricità radiale ripetibile.**
- **Asportazione truciolo silenziosa e omogenea.**
- **Maggiore durata degli utensili.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Ø esterno D: 52 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 20

**Descrizione tecnica**

Ø esterno D	52 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	20
Ø attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Adattatore	SK 40 A = 100

Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino