

**Garant**

**Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile, 115 mm×50 m, Grana: 240**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556980 240
GTIN	4045197808103
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. **Massima capacità di asportazione e lunga durata.**

**Rotolo in esecuzione larga 115 mm** per tutte le levigatrici orbitali più comuni. **Il pratico prelievo dal centro del rotolo** assicura una postazione di lavoro pulita e un utilizzo del rullo abrasivo senza danni fino alla fine.

**Uso:**

**Ideale per metallo**, legno e vernice.

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	fine
Grana	240
Materiale abrasivo	Corindone
Sigla materiale abrasivo	A

Larghezza rotoli	115 mm
Lunghezza rotoli	50 m
Attributo del nome del prodotto	115 mm×50 m
Dispenser integrato	sì
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		