

**Garant****Dispositivo di presa magnetico, Ø D: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	358711 160
GTIN	4062406241797
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Processo di lavoro ottimizzato e più sicuro.**
- **Protezione contro le collisioni durante l'avviamento grazie alla corsa di sicurezza della molla di compressione di 10 mm.**
- **Grazie alla sostituzione degli inserti di presa si possono prelevare e movimentare in automatico i pezzi lavorati.**
- **Tempi macchina senza interruzioni prolungate.**
- **Elevata redditività grazie all'utilizzo ottimizzato.**
- **Notevole riduzione della contaminazione da lubrificanti nebulizzati.**
- **Funzionamento completamente automatizzato.**
- **Riduce il pericolo di lesioni.**
- **Possibilità di utilizzo in tutti i comuni attacchi Weldon.**

**Uso:**

Utensile per sollevare e allentare pezzi ferromagnetici. Attivazione del magnete mediante lubrorefrigerante (adduzione interna del lubrorefrigerante) o aria compressa. Grazie all'accoppiamento geometrico tra la superficie del pezzo e la superficie lavorata dell'inserto intercambiabile si ha un accoppiamento perfetto e la possibilità di spostare il pezzo fino alla posizione di appoggio desiderata all'interno dell'area di lavoro.

**Fornitura:**

Incluso inserto intercambiabile 358716 con altezza di 20 mm. Inclusa molla e vite di serraggio per mandrino Weldon.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D	160 mm
Altezza H <sub>3</sub>	12 mm
Altezza H <sub>1</sub>	108,5 mm
Altezza H <sub>2</sub>	58,5 mm
Ø Magnete	16 mm
Forza di tenuta del magnete	15 kg
Modalità operativa	Lubrorefrigerante
Pressione di esercizio minima	30 bar
Pressione massima di esercizio	50 bar
Tipo di prodotto	Dispositivo di presa magnetico

## Accessori

Inserto intercambiabile per dispositivi di presa magnetici, PA Ø / altezza 160/20 mm	358716 160/20
Inserto intercambiabile per dispositivi di presa magnetici, PA Ø / altezza 160/40 mm	358716 160/40
Inserto intercambiabile per dispositivi di presa magnetici, alluminio Ø / altezza 160/40 mm	358717 160/40
Inserto intercambiabile per dispositivi di presa magnetici, alluminio Ø / altezza 160/20 mm	358717 160/20