

Garant

**Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile, 40 mm×50 m,
Grana: 120**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	556965 120
GTIN	4045197808271
Classe articolo	51E

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. **Massima capacità di asportazione e lunga durata.**

Rotolo in pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello e dispenser di alta qualità.

Uso:

Ideale per metallo, legno e vernice.

Descrizione tecnica

Grana	120
Grado di finezza	medio
Profondità distributore	312 mm
Altezza distributore	312 mm

Materiale abrasivo	Corindone
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza rotoli	40 mm
Lunghezza rotoli	50 m
Attributo del nome del prodotto	40 mm×50 m
Dispenser integrato	sì
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		