

HOLEX**Mandrino idraulico BASIC esecuzione corta, sottile, HSK-A 100, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307517 6
GTIN	4062406242046
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

- Elevata capacità di asportazione truciolo (tuttavia non per truciolatura particolarmente pesante).
- Per foratura, alesatura e fresatura.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pulitori cilindrici n. art. 343720.

Nota:

Dimensione A = 200 mm su richiesta!

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	50 mm
L ₃	26 mm
Corsa di regolazione V	10 mm
Ø D ₂	26 mm

Filettatura M	M5
Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-7
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Pulitore cilindricoPlastica Ø Perno guida 6 mm	343720 6
--	----------