

Garant

Portafrese con trascinatori frontali Forma ADB con foro per lubrorefrigerante, SK 40 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301075 22
GTIN	4062406242107
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm

Ø Esterno D	48 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali