

**Nastro adesivo rinforzato, nero, larghezza × lunghezza (mm×m): 48X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083766 48X50
GTIN	4062406242213
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione. Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Tipo di nastro adesivo: su un lato

Massa adesiva: Gomma sintetica

Spessore: 0,17 mm

Descrizione tecnica

Massa adesiva	Gomma sintetica
Elasticità	25 %
Temperatura di immagazzinamento	20 °C

Larghezza	48 mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Resistente ad alte temperature fino a	75 °C
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Incollare
Resistenza alla trazione	3,5 N/mm
Colore	nero
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Finezza del tessuto	32 mesh
Durata minima	12 mese
Particolarità	con strappo manuale
Lunghezza	50 m
Spessore	0,17 mm
Materiale supporto	Tessuto
Forza adesiva su acciaio	0,75 N/mm
Attributo del nome del prodotto	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo