

**Set di nastro adesivo di precisione, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 30X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).

Per bordi colorati con spigoli vivi su superfici lisce e leggermente ruvide, resistente ai raggi UV.

- **Nastro di copertura standard sottile in carta speciale (Washi) per bordi colorati con spigoli vivi su superfici lisce e leggermente ruvide**
- **Buone proprietà di adesione e resistenza allo strappo**
- **Durata d'impiego negli ambienti interni fino a 3 mesi e negli ambienti esterni fino a 4 settimane**

**Raccomandazioni:**

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Massa adesiva: Acrilato

Spessore: 0,08 mm

Numero nastri adesivi: 8

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	50 m
-----------	------

Numero nastri adesivi	8
Larghezza	30 mm
Colore	arancione
Forza adesiva su acciaio	0,11 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	100 °C
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Elasticità	4 %
Spessore	0,08 mm
Durata minima	12 mese
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	Bordo colorato a spigoli vivi
Massa adesiva	Acrilato
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Incollare
Resistenza alla trazione	3,8 N/mm
Tipo di prodotto	Nastro adesivo