

**Nastro adesivo per tappeti, bianco, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083773 50X25
GTIN	4062406242381
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione. Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.:

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Tipo di nastro adesivo: su due lati

Massa adesiva: Gomma sintetica

Spessore: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Applicazione	Fissare
Applicazione	Montaggio
Applicazione	Incollaggio permanente

Materiale supporto	Tessuto
Forza adesiva su acciaio	0,11 N/mm
Lunghezza	25 m
Colore	bianco
Spessore	0,2 mm
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Larghezza	50 mm
Resistente ad alte temperature fino a	70 °C
Durata minima	12 mese
Massa adesiva	Gomma sintetica
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Materiale copertura	Carta
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Attributo del nome del prodotto	bianco
Tipo di prodotto	Nastro adesivo