

**Garant****Inserto di serraggio Dual con Gripp, Per larghezza ganasce: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362392 160
GTIN	4062406241933
Classe articolo	31S

**Descrizione****Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata. Ganasce reversibile con 2 stadi di serraggio. Uno stadio di serraggio con altezza di 3 mm e uno con altezza di 5 mm.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	50 mm
Per larghezza ganasce	160 mm
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	Titan 2

Larghezza ganasce b	12 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite