

**Set di nastro adesivo di precisione, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 18X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Per bordi colorati con spigoli vivi su superfici lisce e leggermente ruvide, resistente ai raggi UV.

- **Nastro di copertura standard sottile in carta speciale (Washi) per bordi colorati con spigoli vivi su superfici lisce e leggermente ruvide.**
- **Buone proprietà di adesione e resistenza allo strappo.**
- **Durata d'impiego negli ambienti interni fino a 3 mesi e negli ambienti esterni fino a 4 settimane.**

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Descrizione tecnica

Numero nastri adesivi	12
Spessore	0,08 mm
Lunghezza	50 m

Elasticità	4 %
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Forza adesiva su acciaio	0,11 N/mm
Resistenza alla trazione	3,8 N/mm
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Incollare
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Massa adesiva	Acrilato
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	Bordo colorato a spigoli vivi
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Colore	arancione
Guaina conduttrice presente	no
Larghezza	18 mm
Resistente ad alte temperature fino a	100 °C
Durata minima	12 mese
Tipo di prodotto	Nastro adesivo