

**HOLEX****Mandrino portautensili forma AD con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300225 8      |
| GTIN            | 4062406242602 |
| Classe articolo | 32A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità d'equilibratura G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Con fori per il lubrorefrigerante. Non richiudibili.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Ø Esterno D                                  | 28 mm       |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8           |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 8 mm        |
| Sporgenza totale Dim. A                      | 50 mm       |
| Adattatore                                   | SK 40 corto |
| Norma                                        | DIN 6359    |
| Norma attacco                                | ISO 7388-1  |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Forma                                      | AD                                 |
| Foro per il lubrorefrigerante              | non richiudibile                   |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                                |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                           |

## Accessori

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 8 mm | 309900 8 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|